



TYPE CS3CI-J

Trousses de terminaison rétractables à froid moyenne tension Série de conversion à 3 conducteurs- Manchons d'intérieur sans protecteur

Applications jusqu'à 35kV

À utiliser avec les terminaisons BURNDY® à conducteur unique sur des câbles à trois conducteurs, pour les applications de 5-35 kV. (Terminaisons vendues séparément.)

Matériel : Caoutchouc de silicone

Le type série CS3CI-J de trousse de conversion à 3 conducteurs avec manchons d'intérieur sans conducteur de protection. Les trousse de conversion comprennent un tube rétractable à froid (non imprimé), un joint, un serre-câble et un guide d'installation. Conforme aux normes IEEE-48-2009, classe 1 et ISO/IEC 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.



Contenu de la trousse :

- (4) Bandes de ruban mastic
- (3) Manchons de gainage en caoutchouc de silicone
- (1) Tresse de terre en cuivre étamé à longue queue avec bloc de soudure (pour câble armé uniquement)
- (1) Ressort à force constante
- (1) Rouleau de ruban électrique noir
- (1) Rouleau de ruban de blindage électrique (maille)
- (1) Serre-câble
- (1) Trousse de préparation de câble
- (1) Manuel d'instructions

Caractéristiques et avantages

- Saisissez et déchirez! Ne nécessite pas de pistolet thermique ou d'outils d'installation
- La conception du cordon de déchirure en spirale permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide du noyau de maintien; le cordon de déchirure est recyclable
- Toutes les trousse sont fournies avec un tube rétractable à froid (non imprimé), un joint, un serre-câble et un guide d'installation
- Installation rapide, facile et économique grâce à une conception de terminaison monobloc

D'intérieur N° de catalogue	Plage de diamètres de boucliers d'isolation	Gamme de fils 5-8kV	Gamme de fils 15kV	Gamme de fils 25-28kV	Gamme de fils 35kV
CS3CI58220J	0,61 po - 0,96 po	# 2 - 250 kcmil	N° 2 - 1 AWG	—	—
CS3CI5820350J	0,72 po - 1,10 po	# 1 - 350 kcmil	# 2- 3/0 AWG	—	—
CS3CI2528140J	0,80 po - 1,27 po	2/0 - 500 kcmil	2/0 - 250 kcmil	# 1- 2/0 AWG	—
CS3CI2528250500J	1,10 po - 1,52 po	350 - 750 kcmil	250 - 500 kcmil	# 1 - 350 kcmil	1/0-3/0 AWG
CS3CI2835250500J	1,33 po - 1,75 po	500 - 1000 kcmil	500 - 750 kcmil	4/0 - 500 kcmil	1/0 - 350 kcmil

* Les gammes de câbles de ce tableau sont basées sur un niveau d'isolation de 100 % et doivent être utilisées à titre indicatif. Veuillez utiliser les données de plage de diamètres du bouclier d'isolation et faites correspondre avec un câble spécifique
Les spécifications du fabricant pour s'assurer que l'accessoire est correctement dimensionné, car les gammes de câbles peuvent être différentes en fonction des spécifications du fabricant du câble.