

PHANTOM4

PHANTOM4

PHANTOM4

Installation Instructions

Directives de montage

Instrucciones de instalación

A. GENERAL INFORMATION

English

- CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK.** Disconnect power before installing.
- NOTICE:** For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.
- NOTICE:** Duplex receptacles which are equipped with threaded tabs as indicated by the arrows in Fig. 1 must have the holes drilled out with a 3/16" dia. twist drill as shown in Fig. 2. The threaded holes in these tabs interfere with the face plate mounting screws and may cause these screws to break.

B. MOUNTING DETAILS

- Cut a 6-3/16" x 10-7/16" opening through the desk or table top. Optionally cut a 6-9/16" x 10-13/16" x 1/16" deep recess in the table or desk top.
- When installing in 6-3/16" x 10-7/16" opening, place plastic bezel (Item-C) around outer flange edge. Lower the wiring chamber (Item-B) into the opening in the desk or table.
- Insert the hold down clips (Items-A) into the highest accessible slots in the ends of the wiring chamber. Insert 1/4-20 UNC machine screws into the threaded holes in the hold down clips from below. Tighten the machine screw against the underside of the desk or table until secure.

A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage.
- AVIS -** Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.
- AVIS -** Reforcer les trous des pattes filetées, selon les flèches de la Fig. 1, des boîtes doubles à l'aide d'une mèche hélicoïdale de 4,8 mm conformément à la Fig. 2. Le taraudage de ces pattes nuit aux vis de montage de la plaque frontale et peut provoquer le bris de ces vis.

B. DÉTAILS DE MONTAGE

- Tailler une ouverture de 15,7 cm x 26,5 cm dans le dessus du bureau ou de la table. En option, tailler un encastrement de 16,7 cm x 27,5 cm x 1,5 mm de profondeur dans le dessus du bureau ou de la table.
- Au moment d'installer dans une ouverture de 15,72 cm x 26,51 cm, mettre la collerette de plastique (article-C) sur le pourtour extérieur du rebord. Abaisser la chambre de câblage (article-B) dans l'ouverture du bureau ou de la table.
- Introduire les pinces de fixation (articles -A) dans les fentes les plus éloignées et accessibles aux extrémités de la chambre de câblage. Introduire les vis à métaux 20 UNC - 6,3 mm dans les trous filetés des pinces de fixation par le bas. Serrer les vis à métaux jusqu'à ce qu'elles viennent s'appuyer solidement sur la face inférieure du bureau ou de la table.

A. INFORMACIÓN GENERAL

Español

- ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de la instalación.
- AVISO -** Para ser instalado por una persona calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.
- AVISO -** Perforar los orificios de las pestañas fileteadas, como indican las flechas en la Fig. 1, de las cajas dobles con un mecha helicoidal de 4,8 mm, de conformidad con la Fig. 2. Los orificios fileteados de las pestañas obstruyen los tornillos de fijación de la placa frontal y pueden hacer que los mismos se quiebren.

B. DETALLES DE MONTAJE

- Cortar un hueco de 15,7 cm x 26,5 cm en la tabla superior del escritorio o de la mesa. O bien, tallar una muesca de 16,7 x 27,5 cm x 1,5 mm de profundidad en la tabla superior del escritorio o de la mesa.
- Al instalar en una abertura de 15,72 cm x 26,51 cm, colocar el collarín de plástico (artículo-C) alrededor del borde exterior de la brida. Calzar la cámara de cableado (artículo-B) en el hueco del escritorio o de la mesa.
- Introducir las pinzas de retención (artículos-A) en las ranuras más altas accesibles en los extremos de la cámara de cableado. Insertar los tornillos para metales 20 UNC de 6,3 mm en los orificios fileteados de las pinzas de retención desde abajo. Ajustar los tornillos para metales hasta que queden firmemente apoyados sobre el lado inferior del escritorio o de la mesa.





Fig. 1



Fig. 2



HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur# 1228 Piso 8
Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F.

Tel.:(55) 9151-9999

