

# TABLE TOP BOXES

# BOÎTES POUR TABLE

# CAJAS PARA MESA

## Installation Instructions

## Directives de montage

## Instrucciones de instalación

### GENERAL INFORMATION

English

- **NOTICE:** For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.
- **NOTICE:** For indoor use only.
- **NOTICE:** In accordance with the NEC® and CEC, data/communications circuits must be separated from lighting/power circuits.

### INSTALLATION

1. For catalog item TTBKSxx series only - Install customer-supplied jack into keystone opening (A) of bezel assembly (B).
2. Drill 2.00" [50.8mm] diameter hole into table at desired location. See chart for allowable thicknesses.
3. Insert bezel assembly (B) into hole in table at desired orientation.
4. Insert supplied 6-32 pan head screws (C) through the shroud (D) and engage hex nuts (E) of the bezel assembly (B). Tighten screws to 10-12 in. lbs torque.
5. Tighten supplied hex nuts (F) to 10-12 in. lbs. torque against shroud (D).
6. Fasten shroud (D) to bottom of table with (4) supplied wood screws (G).
7. Attach cable (H) into rear of device.
8. Attach supplied wire tie (I) around cable (H) and tab (J) on shroud (D).

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- **AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.
- **AVIS -** Pour usage à l'intérieur seulement.
- **AVIS -** Selon le Code canadien de l'électricité, les circuits de données/communication doivent être séparés des circuits d'éclairage/d'énergie.

### MONTAGE

1. Pour article TTBKSxx du catalogue - Monter les jacks fournis par le client dans les ouvertures keystone (A) de la platine (B).
2. Percer un trou de 51 mm de diamètre dans la table à l'endroit approprié. Consulter le tableau des épaisseurs admissibles.
3. Insérer la platine (B) dans le trou de la table selon l'orientation désirée.
4. Insérer les vis à tête cylindrique 6-32 (C) fournies à travers la plaque (D) puis les écrous hexagonaux (E) de la platine (B). Serrer les vis à un couple de 1,13 - 1,36 N•m.
5. Serrer les écrous hexagonaux (F) fournis à un couple de 1,13 - 1,36 N•m contre la plaque (D).
6. Fixer la plaque (D) sous la table avec les (4) vis à bois (G) fournies.
7. Fixer le câble (H) à l'arrière du dispositif.
8. Fixer l'attache (I) fournie autour du câble (H) et de la patte (J) de la plaque (D).

### INFORMACIÓN GENERAL


Español

- **AVISO -** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.
- **AVISO -** Exclusivamente para uso en interiores.
- **AVISO -** Según la Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE, los circuitos de datos/comunicaciones deben estar separados de los circuitos de iluminación/energía eléctrica.




### INSTALACIÓN

1. Por el artículo TTBKSxx del catálogo - Instalar los jacks provistos por el cliente en las aberturas keystone (A) de la placa de montaje (B).
2. Taladrar un orificio de 51 mm de diámetro en la mesa al lugar apropiado. Ver la tabla de los espesores admisibles.
3. Insertar la placa de montaje (B) en el orificio de la mesa a la orientación deseada.
4. Insertar los tornillos de cabeza chanfleada (C) provistos a través la placa (D) y las tuercas hexagonales (E) de la placa de montaje (B). Ajustar los tornillos con un par de 1,13 - 1,36 N•m.
5. Ajustar las tuercas hexagonales (F) provistas con un par de 1,13 - 1,36 N•m contra la placa (D).
6. Fijar la placa (D) bajo la mesa con los (4) tornillos para madera (G) provistos.
7. Fijar el cable (H) detrás el dispositivo.
8. Fijar el sujetacable (I) provisto alrededor del cable (H) y soporte (J) de la placa (D).

TTBKSA  
TTBKSBK  
TTBKSBR



TTBXLRAL  
TTBXLRBK  
TTBXLRBR



SKU	"A"
TTBKSA	1.00" - 2.50" [25,4 - 63,5 mm]
TTBKSBK	1.00" - 2.50" [25,4 - 63,5 mm]
TTBKSBR	1.00" - 2.50" [25,4 - 63,5 mm]
TTBXLRAL	0.63" - 2.13" [16,0 - 54,1 mm]
TTBXLRBK	0.63" - 2.13" [16,0 - 54,1 mm]
TTBXLRBR	0.63" - 2.13" [16,0 - 54,1 mm]

HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTIA ES VÁLIDA SOLO EN MEXICO.

HUBBELL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8,  
Col. Tlacoquemecall del Valle  
México, 03200 D.F.  
Tel. (55) 9151-9999

