



Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000

Wiring Systems

HIGH OUTPUT
FLUORESCENT SOCKET

DOUILLE POUR FLUOCOM-
PACTE À HAUT RENDEMENT

PORTALÁMPARA FLUORES-
CENTE DE ALTA SALIDA

Installation Instructions

Directives de montage

Instrucciones de instalación

UPC: -----

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

- For replacement use only.
- Use only on circuits rated equal to or below ratings listed.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR DEATH. Disconnect power before servicing.

- Shut off power to fixture by turning your main switch or circuit breaker to the "off" position. If you have fuses, remove the fuse that controls this circuit.
- Remove the hardware from the existing fixture.
- Install the wiring to the replacement lampholder (socket) with listed wire connectors. For catalog no.'s RL157, RL158, RL159, RL162 and RL164 torque terminal screws to 7 in.-lbs. [0.79 N·m] maximum. Insert it back through the opening in the fixture. Secure with hardware.
- Replace lamp and turn the circuit breaker back to the "on" position or replace fuse.

AVIS - Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.

- Prévu comme pièce de rechange seulement.
- Utiliser seulement dans des circuits aux valeurs nominales homologuées équivalentes ou inférieures.

ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

- Couper l'alimentation du luminaire en mettant l'interrupteur principal ou le disjoncteur à «off» (hors circuit). En présence de fusibles, retirer celui qui alimente le circuit.
- Démonter les ferrures du luminaire.
- Raccorder les fils à la douille de remplacement avec des raccords homologués. Pour les n° de catalogue RL157, RL158, RL159, RL162 et RL164, serrer les vis de borne à un couple de 0,79 N·m maximum. Remettre la douille en place dans l'ouverture du luminaire. Fixer les ferrures.
- Remettre la lampe en place et le disjoncteur à «on» (en circuit) ou installer le fusible.

AVISO - Para ser instalado por una persona calificada, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

- Destinado a usarse únicamente como repuesto.
- Usar sólo en circuitos con características nominales homologadas iguales o menores.

¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de instalar.

- Cortar la corriente del artefacto desde el interruptor principal o disyuntor, asegurándose de que esté en la posición "off" (apagado). Si hubieran fusibles, quitar el fusible que controla el circuito.
- Quitar los accesorios de montaje del artefacto.
- Conectar los cables al portalámpara de reemplazo usando conectores de cable homologados. Para los No. de catálogo RL157, RL158, RL159, RL162 y RL164 ajustar los tornillos de la bodega con un torque máximo de 0,79 N·m. Volver a colocar el portalámpara a través de la abertura en el artefacto. Asegurarlo con los accesorios de montaje.
- Colocar nuevamente la lámpara y volver el disyuntor a la posición "on" (encendido) o reinstalar el fusible.

----- PD2367