

Installation Instructions for CFBHUB200PVC and CFBHUB125PVC

Installation Instructions

English

GENERAL INFORMATION

- **CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing or servicing.
- **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes, communication standards, the following instructions, and any instruction included with individual devices.
- **NOTICE:** Ensure data/communications circuits are separated from lighting/power circuits in accordance NEC® and CE code requirements.

For use with CFB2G30 series 2 gang floor boxes.

For use with CFB4G30 series 4 gang floor boxes.

For use with CFB6G30 series 6 gang floor boxes.

For use with CFB45G55 series 4/5 gang floor boxes.

For use with CFBS1R4SFB series floor boxes.

For use with CFB10G55E, CFB10G55CRE CFB10G55RE, and CFB10G55RCRE floor boxes.

For use with CFB4G30PFBE and CFB4G30PFBRE 4 gang PVC floor boxes.

INSTALLATION INSTRUCTION

- **For Steel Boxes:**
 1. Remove and discard existing hub plates and fasteners.
 2. Mount Hubs to box using #10-32 X 7/16" long (hex head) screws provided. Tighten all screws to 15-20 lbs.in torque.
 3. Go to Step 6.

Directives de montage des CFBHUB200PVC et CFBHUB125PVC

Directives de montage

Français

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- **ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage ou à la maintenance.
- **AVIS:** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux, aux normes de communication, aux directives suivantes et toutes directives incluses avec les dispositifs individuels.
- **AVIS:** S'assurer que les circuits de communication/des données sont séparés des circuits d'alimentation/d'éclairage conformément aux exigences du NEC^{MD} et du Code canadien de l'électricité.

Utiliser avec les boîtes de plancher de la série CFB2G30 à 2 compartiments.

Utiliser avec les boîtes de plancher de la série CFB4G30 à 4 compartiments.

Utiliser avec les boîtes de plancher de la série CFB6G30 à 6 compartiments.

Utiliser avec les boîtes de plancher de la série CFB45G55 à 4/5 compartiments.

Utiliser avec les boîtes de plancher de la série CFBS1R4SFB.

Utiliser avec les boîtes de plancher des séries CFB10G55E, CFB10G55CRE, CFB10G55RE et CFB10G55RCRE.

Utiliser avec les boîtes de plancher en PVC des séries CFB4G30PFBE et CFB4G30PFBRE à 4 compartiments.

Directives de montage

- **Boîtes métalliques**
 1. Retirer et jeter les plaques de raccord et les attaches existantes.
 2. Fixer les raccords à la boîte avec les vis n° 10-32 x 7/16 po (tête hexagonale) fournies. Serrer toutes les vis à un couple de 1,69 – 2,6 N•m (15 - 20 lb-po).
 3. Passer à l'étape 6.

Instrucciones de instalación de CFBHUB200PVC y CFBHUB125PVC

Instrucciones de instalación

Español

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

- **PRECAUCIÓN:** RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Desconecte la energía antes de instalar o dar servicio.
- **AVISO:** Para la instalación por parte de un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, los estándares de comunicación, las siguientes instrucciones y cualquier instrucción incluida con los dispositivos individuales.
- **AVISO:** Asegúrese de que los circuitos de datos/comunicaciones estén separados de los circuitos de iluminación/alimentación de acuerdo con los requisitos de los códigos NEC® y CE.

Para usar con cajas de piso de 2 bandas de la serie CFB2G30.

Para usar con cajas de piso de 4 bandas de la serie CFB4G30.

Para usar con cajas de piso de 6 bandas de la serie CFB6G30.

Para usar con cajas de piso de 4/5 bandas de la serie CFB45G55.

Para usar con cajas de piso de la serie CFBS1R4SFB.

Para usar con cajas de piso CFB10G55E, CFB10G55CRE CFB10G55RE y CFB10G55RCRE.

Para uso con cajas de suelo de PVC de 4 módulos CFB4G30PFBE y CFB4G30PFBRE.

Instrucciones de instalación

- **Para cajas de acero**
 1. Retire y deseche las placas de cubo y los sujetadores existentes.
 2. Monte los cubos en la caja usando los tornillos de cabeza hexagonal #10-32 x 7/16" de largo provistos. Apriete todos los tornillos con un par de torque de 15 a 20 lbs-in.
 3. Vaya al Paso 6.



English

• **For PVC Boxes:**

4. Use a 2-1/2" hole saw to cut through the box side wall where the hub will be installed. Remove and discard slug.
5. Apply PVC electrical Solvent Cement to flat side of hub flange(optional). Mount hubs to box using #8 X 5/8" long (pan head) Screws provided. Tighten all screws to 15-20 lbs.in Torque.
6. Install reducers provided, as needed, using PVC Electrical Solvent Cement.
7. Install Conduits runs as required.
8. Continue Installation using the instruction provided with the floor box.

Français

• **Boîtes en PVC**

4. À l'aide d'une scie-cloche de 6,35 cm (2-1/2 po) percer la paroi latérale de la boîte où le raccord sera installé. Retirer et jeter le disque.
5. Appliquer de la colle pour PVC à usage électrique du côté plat du raccord (optionnel). Fixer les raccords à la boîte avec les vis hexagonales n° 8 x 5/8 po fournies. Serrer toutes les vis à un couple de 1,69 – 2,6 N•m (15 - 20 lb·po).
6. Fixer les réducteurs fournis, au besoin, avec de la colle pour PVC à usage électrique.
7. Monter les longueurs de conduits au besoin.
8. Poursuivre le montage en se servant des directives livrées avec la boîte de plancher.

Español

• **Para Cajas de PVC**

4. Use una sierra de perforación de 2-1/2" para cortar la pared lateral de la caja donde se instalará la caja. Retire y deseche lentamente.
5. Aplique cemento solvente eléctrico de PVC al lado plano de la brida del cubo (opcional). Monte las mazas en la caja con los tornillos de cabeza troncocónica n.º 8 x 5/8" de largo provistos. Apriete todos los tornillos con un par de torque de 15 a 20 lbs-in.
6. Instale los reductores proporcionados, según sea necesario, utilizando cemento solvente eléctrico para PVC.
7. Instale tramos de conductos según sea necesario.
8. Continúe con la instalación siguiendo las instrucciones provistas con la caja de piso.

Hubbell Products México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su criterio juicio en un plazo no mayor de 90 días.

Esta garantía no cubre desgastes por uso normal y no será válida en los siguientes casos

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador responsable.

El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

Para hacer efectiva la garantía bastara la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o bien la factura, recibo o comprobante.

Modelo: _____ Marca: _____

Fecha de compra: _____

Importado por HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
Calle 5 Sur # 104, Parque industrial Toluca 2000, Toluca Edo de México.
C.P. 50200 Tel.:(722) 980 0600