Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à boulons

Par Acme Electric
No de catalogue PTBB3150030LS



Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à boulons.

Charactéristiques

- Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
- Conçu pour les applications intérieures et extérieures
- Bouclier électrostatique pour une protection accrue
- Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number	PTBB3150030LS
Catégorie de produit	Panel-Tran Zone Power Centers
Classe d'isolation UL	180°C
Construction	Encapsulated
Disjoncteur primaire	ED43B090L (90A)
Disjoncteur secondaire	B3100 (100A)
Matériau des enroulements	AL
Nombre et pourcentage des prises	5%
Prises intermédiaires « ANFC »	-
Prises intermédiaires « BNFC »	2
Tension primaire	480
Tension secondaire	208Y/120 V
Type de montage	Wall
UPC	047503090367
kVA	30
Écran électrostatique	Shielded
Élévation de température max.	115 Degrees Celsius

Dimensions

Dimensions	13.75 po x 33 po x 43.75 po
Hauteur	43.75 in
Largeur	33 in
Longueur	13.75 in
Poids	680 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	480D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	NEMA 3R
Norme « CSA »	C22.2 No 47
Norme « UL »	UL 1062

Logistique

Quantité dans l'emballage	1

Documentation

Brochures - Panel-Tran® Zone Power Centers
Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
SDS - HCC SDS
Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés