



# Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 0.5kVA

Par Acme Electric  
No de catalogue [T253008S](#)

Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 0.5kVA.



## Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

## Général

Numéro de catalogue	T253008S
Construction	Encapsulé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	240 X 480
Catégorie de produits	Transformateur de distribution à sec
Tension secondaire	120/240 V
Classe d'isolation UL	155°C
CUP	047503085066
Matériau d'enroulement	CU
kVA	0.5

## Dimensions

Dimensions	4.2 in x 4.37 in x 9.06 in
Hauteur	9.06 in
Longueur	4,2 pouces
Poids	15 lb
Largeur	4.37 in

## Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension primaire	240 X 480 V

## Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

## Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	32

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)  
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - T253008S](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-125855](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-125875](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - T253008S](#)  
[Spécifications - T253008S](#)



Une marque Hubbell