



Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 3kVA

Par Acme Electric

No de catalogue [T279743S](#)

Transformateur de distribution basse tension - monophasé,
120/208/240/277 - 120/240V, 3kVA.

Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number	T279743S
Catégorie de produit	Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL	180°C
Construction	Encapsulated
Matériau des enroulements	CU
Tension primaire	120 / 208 / 240 / 277 V
Tension secondaire	120/240 V
Type de montage	Wall
UPC	047503102060
kVA	3
Écran électrostatique	Shielded
Élévation de température max.	115 Degrees Celsius

Dimensions

Dimensions	7.13 po x 10.31 po x 11.5 po
Hauteur	11.5 in
Largeur	10.31 in
Longueur	7.13 in
Poids	55 lb



Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	120/208/240/277 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	NEMA 3R
Norme « CSA »	C22.2 No. 47
Norme « UL »	UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	20
Quantité dans l'emballage	1

Documentation

[Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Catalogs - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Engineering Drawing - T279743S](#)
[SDS - HCC SDS](#)
[Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
ACME_CA-T279743S-SPEC-FR | REV 7/2024