



Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 15kVA

Par Acme Electric
No de catalogue T279747S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 15kVA.



Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number	T279747S
Catégorie de produit	Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL	180°C
Construction	Encapsulated
Matériau des enroulements	AL
Tension primaire	120 / 208 / 240 / 277 V
Tension secondaire	120/240 V
Type de montage	Wall
UPC	047503102145
kVA	15
Écran électrostatique	Shielded
Élévation de température max.	115 Degrees Celsius

Dimensions

Dimensions	11.59 po x 14.12 po x 16.94 po
Hauteur	16.94 in
Largeur	14.12 in
Longueur	11.59 in
Poids	171 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	120/208/240/277 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	NEMA 3R
Norme « CSA »	C22.2 No. 47
Norme « UL »	UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	6
Quantité dans l'emballage	1

Documentation

- [Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
- [Catalogs - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
- [Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Engineering Drawing - T279747S](#)
- [SDS - HCC SDS](#)
- [Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)