



Douille anti-intempéries, 75-150W lampes Par 38, blanc

Par Bell
No de catalogue 5606-1



Porte-lampe anti-intempéries, lampes Par 38 de 75-150W, blanc.

Caractéristiques

- Constructions robustes en fonte sous pression
- La finition de pointe en peinture en poudre offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
- La rotule de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et permet une orientation précise
- Des fils électriques extra longs pour un branchement facile
- Douille en porcelaine
- Joint intérieur
- Instructions multilingues dans chaque emballage
- Contre-écrou de 1/2 po
- Construction robuste en fonte sous pression
- La finition de pointe en peinture en poudre offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
- Des fils électriques extra longs et un contre-écrou de 1/2 po pour un branchement facile
- Douilles en porcelaine
- Rotule de verrouillage pivotante

Générale

Construction	Métallique
Couleur	Blanc
Matériau	Moulé sous pression aluminium
Résistant aux intempéries	Oui
Source d'éclairage	<ul style="list-style-type: none">• Incandescent• PAR 38
Type	Eclairage
Éclairage nocturne automatique	Non

Dimensions

Dimensions 5 po x 2,094 po x 2,094 po

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Sales Drawings - 5606 series, 5612-0](#)
[SDS - HCC_SDS](#)
[Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
BELL_CA-5606-1-SPEC-FR | REV 12/2023