



## Couvercle rond de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par 38 de 75 à 150 W. Couvercle combiné rond résistant aux intempéries pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, bronze, cartonné

Par Bell

No de catalogue 5625-7

Couvercle rond de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par 38 de 75 à 150 W. Couvercle combiné rond résistant aux intempéries pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint d'étanchéité et la quincaillerie, bronze, cartonné.



### Général

Numéro de catalogue	5625-7
Couleur	
La construction	Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Source lumineuse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incandescent</li><li>• PAR 38</li></ul>
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Nombre de prises	3
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• Couverture</li><li>• Éclairage</li></ul>
CUP	050169562574

### Dimensions

Dimensions	3.336 in x 8 in x 4.125 in
Hauteur	4.125 in
Longueur	3.336 in
Poids	1.23 lb
Largeur	8 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Homologué UL</li><li>• Certifié CSA</li></ul>
-----------------	---

### Logistique

Quantité de cartons	4
Type d'emballage	Carte
Quantité de palettes	640
Paquet standard	4

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessins de vente - 5625 series](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - 5625-7](#)  
[Spécifications - 5625-7](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BELL\_CA-56257-SPEC-FR | REV 7/2024