



## Lampe de jardin à incandescence à 3 niveaux, 1/2 in. NPT et fils de 18 pouces

Par Bell

No de catalogue 5884-8

Lampe de jardin incandescente à 3 niveaux, 1/2 in. NPT et fils de 18 pouces.



### Général

Numéro de catalogue	5884-8
Couleur	
Du crépuscule à l'aube	Non
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Paysage
Type de verre/lentille	Clair
Source lumineuse	Incandescent
Kit d'éclairage	Oui
Matériau	Métallique
Type de montage	Sol
Nombre de boîtiers inclus	1
Type	Eclairage
CUP	050169588482
Imperméable à l'eau	Oui
Résistant aux intempéries	Oui

### Dimensions

Dimensions	5.125 in x 5.625 in x 8.313 in
Hauteur	8.313 in
Longueur	5,125 pouces
Poids	3.05 lb
Largeur	5,625 in

### Caractéristiques électriques

Puissance de la lampe	40 W
Tension primaire	120 V
Gamme de poids	0-40 W

### Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
Certifié ENERGY STAR	Non

### Logistique

Quantité de cartons	2
Type d'emballage	Boîte
Quantité de palettes	310
Paquet standard	2

### Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessins de vente - 5884-8 5893-8](#)  
[Manuels d'installation - Tiered Incandescent Garden Lights](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - 5884-8](#)  
[Spécifications - 5884-8](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BELL\_CA-58848-SPEC-FR | REV 7/2024