

BBB14210A

Par Burndy

No de catalogue [BBB14210A](#)

CU BusBar, 16, 4 BusBar est utilisé dans une variété d'applications.



Général

Attribut physique - Nombre de trous	16
Catalog Number	BBB14210A
Indicateur EU RoHs	Yes
Marque des goujons	BUS BAR
Matériau	Copper
Type	BBB
UPC	781810489314
UPC 12 Digit	7818104893144

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)	2.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)	2 in
Dimension - Largeur de barre en millimètres	51 mm
Dimension - Largeur de barre en pouces	2 in
Dimension - Longueur de la barre en millimètres	254 mm
Dimension - Longueur de la barre en pouces	10 in
Dimension - Taille du trou en millimètres	7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces	0.28 in
Dimension - Épaisseur de barre en millimètres	6 mm
Dimension - Épaisseur de barre en pouces	0.25 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	Yes
Normes - Conformité RoHS	CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	168
Quantité dans l'emballage	1

Documentation

[Brochures - Grounding Busbars - Complete Product Guide](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 10103867](#)