

CTNT50400DO, Attache de câble, 50 Lb de tension, noir, Nylon 12

Par Burndy

No de catalogue [CTNT50400DO](#)



Attache de câble en nylon 12.

Caractéristiques

- Les colliers de câblage en nylon 12 offrent une excellente résistance aux UV, aux produits chimiques et à l'humidité.
- Les liens sont dotés d'une dentelure intérieure et d'une queue courbée pour une installation rapide et facile.
- Bord lisse pour éviter d'endommager les faisceaux
- Particulièrement adaptés aux environnements très humides et corrosifs (chlorure de zinc et acides dilués)
- Bonne résistance aux basses températures
- Applications intérieures/extérieures

Général

Numéro de catalogue	CTNT50400DO
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Noir
Matériau	NYLON 12
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	50 lb
Résistance à la traction	50 / 22 lb./Kg
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	621945469341

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	4.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	380 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	15.00 in
Dimension - Largeur en pouces	0.19 in
Dimension - Largeur mm	4,8 mm
Épaisseur	0.06 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	8000
---------------------	------

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50071686](#)
- [Spécifications - CTNT50400DO](#)
- [Spécifications - CTNT50400DO](#)