

ES25A4R

Par Burndy

No de catalogue [ES25A4R](#)

RUN/COURSE TAP/DERIVATION ACSR:2 S.B. 200% |6 S.B.
200% AL & CU:1/0 STR-1/0 STR|4 STR.-4 STR. COLOR/COLEUR
: A-JAUNE, B-ORANGE.



Général

Numéro de catalogue	ES25A4R
L'indice	BG
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	INSULINK™
Type	Connecteurs de branchement isolés
CUP	781810420478
UPC 12 Digit	7818104204788

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.75 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_ES_Insulink_lineart](#)
[Modèles 3D - ES25A4R_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - ES25A4R_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - ES25A4R_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - ES25A4R](#)
[Spécifications - BURNDY_ES25A4R_Specsheet](#)