

HSR12T48PF, Gaine thermorétractable, 0.50" ID Min. (Exp.), 0.25" ID Max.(Rec.), Polyoléfine, paroi mince, rouge, taux de rétraction-2:1, 600V, bobine de 4 Ft.



Par Burndy

No de catalogue [HSR12T48PF](#)

Gaine thermorétractable, 0.50" ID Min.(Exp.), 0.25" ID Max. (Rec.), Polyoléfine, paroi mince, rouge, taux de rétraction-2:1, 600V, bobine de 4 Ft.

Général

Numéro de catalogue	HSR12T48PF
Couleur	
Type de connecteur	ENROULEUR À PAROI MINCE
Matériau	Polyoléfine réticulée
CUP	781810212738

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#6 AWG à #2 AWG
Taille du conducteur	6AWG - 2AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD211941](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSB38T300PF_LineArt](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSR12T48PF](#)