

KC23B1TN

Par Burndy

No de catalogue [KC23B1TN](#)

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS.



Général

Catalog Number	KC23B1TN
Couple pour le montage des goujons (lb-po)	280 LBS/in
Matériau	Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce	SERVIT POST™
Plaqué	N
Type	KC and K2C Series
Type de placage	Tin Plated
UPC	781810002100
UPC 12 Digit	7818100021000

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces	0.97 in
Dimension - D en pouces	1.13 in
Dimension - Hauteur en pouces	1.05 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres	53 mm
Dimension - Largeur (pouces)	0.94 in
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces	0.81 in
Dimension - Largeur du corps en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur en millimètres	24 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	2.09 in
Dimension - P en pouces	0.32 in

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge	1
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)	8 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)	10 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str	8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement	Yes
Certification - cULus Enregistré UL	No
Norme(s) de l'industrie	UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles	UL467
Normes - Conformité RoHS	EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	14500
Quantité dans l'emballage	50

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - sd055917](#)



Une marque Hubbell