

PAT46LWS18VDC

Par Burndy

No de catalogue [PAT46LWS18VDC](#)

PATRIOT® Pince à sertir à batterie à tête en C de 15 tonnes, hydraulique autonome, (2) batteries NiMH 2,6 Ah 18 V, chargeur 12 V-CC, étui rigide.



Caractéristiques

- Ouverture de la mâchoire de 2"
- Utilisée avec les matrices P
- les matrices U avec l'adaptateur PUADP1 (vendu séparément)
- Légère, tête en C de style pelle avec rotation de la tête de 355°
- Ergonomiquement équilibrée.

Général

Application - pour utilisation sur	Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage	15 ton
Catalog Number	PAT46LWS18VDC
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	12V-DC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	P Die and U Die with PUADP1 Adapter
UPC	781810672440
UPC 12 Digit	7818106724400

Dimensions

Dimensions	18.65 po x 3.70 po x 13.75 po
Hauteur	13.75 in
Largeur	3.7 in
Largeur de la mâchoire	2.00 in
Longueur	18.65 in
Poids	17.5 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter
----------------------	---

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	UI
--------------------------	----

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50024831](#)