



PENHT8, Inhibiteur d'oxyde, contenant de 8 onces

Par Burndy

No de catalogue [PENHT8](#)

HiTemp Pen 8oz.



Général

| | |
|---------------------|---------------------|
| Numéro de catalogue | PENHT8 |
| Type de conteneur | Bouteille à presser |
| Pour Point | -58 °F |
| Nom du commerce | PENETROX™ |
| CUP | 781810476567 |
| UPC 12 Digit | 7818104765677 |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Non |

Logistique

| | |
|---------------------|------|
| Taille du conteneur | 8 oz |
|---------------------|------|

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Dessins de vente - 10095801-01_E](#)
- [SDD - PENETROX HT X-1552 A FRENCH SDS](#)
- [SDD - PENETROX HT X-1552 A SDS](#)
- [Spécifications - PENHT8](#)



Une marque Hubbell