

YA272NT14, Borne à compression, 3/0 AWG Cu, 2 trous, tige 1/4", espacement 5/8", canon long, languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA272NT14](#)

3/0 AWG CU, deux trous, taille de goujon 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YA272NT14
Code couleur	Orange
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	14
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810672648

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/2 in
Dimension - B Longueur pouce	1.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.41 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	97 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.82 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.76 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-9/16 in
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	150 (61)
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - 50046217](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA272NT14](#)
- [Spécifications - YA272NT14](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell