

YA27A7, borne à compression, 3/0 AWG Al, 2 trous, goujon 3/8", espacement 1

Par Burndy

No de catalogue [YA27A7](#)



Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamé, prérempli PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, Die Index.

Général

Numéro de catalogue	YA27A7
Code couleur	Rubis
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	467
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Electro-étamage
Matériau	ALUMINIUM
Nombre de trous	2
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-A
CUP	781810023440
UPC 12 Digit	7818100234400

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-5/16 in
Dimension - B Longueur pouce	1.31 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	1.89 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	96 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3,79 pouces
Dimension - N pouce	0.44 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.76 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.04 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/2
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.45 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	3/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	3/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD073935-01](#)

[Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)

[Spécifications - YA27A7](#)

[Spécifications - YA27A7](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA27A7-SPEC-FR | REV 7/2024