

## YA30L1

Par Burndy

No de catalogue [YA30L1](#)

300 kcmil CU, un trou, taille de montants 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur BLANC, indice de matrices 17 ou 298.



### Général

Attribut - Type barillet	Standard
Attribut - Type barillet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chamfered</li> <li>• Skived</li> </ul>
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Type de languette	Standard
Catalog Number	YA30L1
Code de couleur	White
Indice de matrice	17
Matériau	COPPER
Nom de commerce	HYLUG™
Plaqué	Y
Type	Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur	STANDARD BARREL
Type de fini	Tin-Plated
Type de placage	Tin - Electro Plated
UPC	781810504864

### Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette	Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales	1 in
Dimension - B Longueur en pouces	1.03 in
Dimension - D en pouces	0.70 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres	59 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces	1.20 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces	1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	2.31 in
Dimension - N en pouces	0.34 in
Dimension - Taille du boulon en pouces	0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces	5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles	5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces	0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles	5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres	10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces	0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles	5/16
Dimension - Z (pouces)	0.36 in

### Caractéristiques électriques

Tension maximale	35000
Tension nominale	35 kV

## Lié au conducteur

Conducteur - Matériau	COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles	N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes	300 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)	300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime	300 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str	300 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs	300 KCMIL
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	Yes
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	Yes
Norme(s) de l'industrie	UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles	UL467
Normes - Conformité RoHS	CM

## Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

## Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Installation Manuals - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Sales Drawings - SD079848](#)  
[Video - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA30LI-SPEC-FR | REV 7/2024