

YA36A5, Borne à compression, 600 kcmil AL, 2 trous, tige 3/8", espacement 1

Par Burndy

No de catalogue [YA36A5](#)

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamé, prérempli
PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code
couleur, Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YA36A5
Code couleur	Noir
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	473
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue	Standard
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-A, à double entrée
CUP	781810034736
UPC 12 Digit	7818100347366

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/2 in
Dimension - B Longueur pouce	2.47 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	1.89 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	143 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.64 in
Dimension - N pouce	0.69 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.44 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.97 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2 7/8
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.45 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	600 KCMIL
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	600 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	600 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	600 kcmil
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	600 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	600 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SD073935-01](#)
- [Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA36A5](#)
- [Spécifications - YA36A5](#)



Une marque Hubbell