

YAL25T38, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAL25T38](#)

Copper HYLUG™, Single Hole w/ Inspection Window, 1/0 AWG, 3/8" Stud, 12 index, Pink, Short Barrel, Electro- Tin Plated.



Général

Número de catalogue	YAL25T38
Code couleur	Rose
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	12
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810416945

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.88 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	0.87 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	53 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.09 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,51 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.75 in
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.46 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Dessins de vente - CSD029213
- Modèles 3D - YAL25T38_MODEL-PDF
- Modèles 3D - YAL25T38_MODEL-STEP
- Modèles 3D - YAL25T38_MODEL-IGES
- Spécifications - YAL25T38
- Spécifications - YAL25T38



Une marque Hubbell