

## YAV10H25, borne à anneau non isolée pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV10H25](#)



Borne à anneau non isolée en tube de cuivre sans soudure, 12-10 AWG, 6-8, 1 in L, .31 in W.

### Général

Numéro de catalogue	YAV10H25
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810024942

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	5/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.31 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	#6 - #8
Dimension - D pouce	0.42 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/6
Dimension - Taille du trou en pouces	0,17 pouce
Dimension - Taille du trou mm	4 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.00 in
Dimension - N pouce	0,16 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.21 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.32 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#6;#8
Dimension - Z (pouce)	0.24 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 12;AN 10
Conducteur - Cuivre Str Gamme de dimensions de l'aéronef	AN 12-AN 10
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	6 (7);6 (19);9 (7);9 (37)
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	6 (7)-9 (37)
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12;10
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG - 10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU C Solid-Size</li> <li>• CU C Str-Size</li> </ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

## Documentation

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog  
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY  
Catalog  
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small  
Compression  
Dessins de vente - 50094162  
Image(s) de la coupe transversale du produit -  
BUR\_YAV14H\_LineArt  
Spécifications - YAV10H25  
Spécifications - YAV10H25



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAV10H25-SPEC-FR | REV 7/2024