

YCA361R2N, patte de compression en aluminium, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YCA361R2N](#)

Cosses à compression AL conçues pour terminer les boucles de connexion et les prises d'équipement sur les plaques de commutation et autres appareils de la cour de commutation de la sous-station, 7.69 IN L.



Général

Numéro de catalogue	YCA361R2N
Type de connecteur	Terminal
L'indice	327
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Configuration du tampon	2 Hole NEMA
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	TERMINAL DE COMPRESSION
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YCA-R-N
CUP	781810016718
UPC 12 Digit	7818100167188

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.24 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 en
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	195 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.82 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	477,0 (18-1) kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	477,0 (18-1) kcmil
Pilote - AL Str Size	477 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	477 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	15
Quantité de palettes	3600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SD..029515-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCA_LineArt](#)
[Spécifications - YCA361R2N](#)



Une marque Hubbell