

YCAK28AG1, Borne à compression Al, 1 trou, Goujon 1/2", 4/0 AWG ACSR, 4/0 Str Al/Cu

Par Burndy

No de catalogue [YCAK28AG1](#)



Borne à compression Al, 1 trou, 4/0 AWG ACSR, 4/0 Str Al/Cu,
0.56" Dia. du trou

Général

Numéro de catalogue	YCAK28AG1
L'indice	249;840
Matériau	Aluminium
Attribut physique -	2 Hole NEMA
Configuration du tampon	
Physical Attribute - Tongue	Standard
Type	
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810226315
UPC 12 Digit	7818102263155

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2 en
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 en
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	97 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.83 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.91 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	4/0 AWG (6-1)
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	4/0 AWG (6-1)
Pilote - AL Str Size	3/0 (Str) - 4/0 (Str)
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	3/0 AWG - 4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 64103](#)
[Spécifications - YCAK28AG1](#)