

YF0125ID, embout couvert pour 1 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF0125ID](#)

Embouts isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 1 AWG, 1.58" L, étamés, bleus, pour utilisation sur des câbles Cu Cond.



Général

Numéro de catalogue	YF0125ID
Type de connecteur	Terminaison
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	FERRULES
Type	Embout pour collier de serrage
CUP	781810483565
UPC 12 Digit	7818104835655

Dimensions

Dimension - D pouce	0.43 in
Dimension - D1 inch	0.41 in
Dimension - D2 pouce	0.59 in
Dimension - Longueur Côté A pouce	1.58 in
Dimension - Longueur Côté B pouce	0.98 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	1 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1 AWG
Taille du conducteur	1 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 10099178](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YF-I_LineArt](#)
[Spécifications - BURNDY_YF0125ID_Specsheet](#)
[Spécifications - YF0125ID](#)