

## YHSA14K516, Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YHSA14K516](#)

Borne thermorétractable en cuivre, languette annulaire, 14-16 AWG, goujon 5/16", 1.35" L, 0.47" I, lame dentelée, étamée, bleu (couleur isolante).



### Général

Numéro de catalogue	YHSA14K516
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS, thermorétractable
CUP	781810524770
UPC 12 Digit	7818105247700

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0,22 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0,33 pouce
Dimension - Taille du trou mm	8 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	34 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.35 in
Dimension - N pouce	0,23 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.47 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16
Dimension - Taille du goujon pouces	5/16

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Solid-Size</li><li>• CU C Str-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

### Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
- [Dessins de vente - 50094158](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YHSA18K6\\_LineArt](#)
- [Spécifications - YHSA14K516](#)