

YS29AT, aluminium - épissure par compression

Par Burndy

No de catalogue [YS29AT](#)

Épissure à compression de tube Al haute tension non isolée, câble Al 250 kcmil, 5.37" L.



Général

Numéro de catalogue	YS29AT
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	Épissure
L'indice	324
Caractéristique - Style baril	Fuselé
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	3
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLINK™
CUP	781810001400

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.29 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	136 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	5.37 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.92 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.58 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2 7/8

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	250 kcmil
----------------------	-----------

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	7200

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SC..025626-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YS-AT_LineArt](#)
- [Spécifications - YS29AT](#)