

YSV10BBOX, épissure non isolée pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YSV10BBOX](#)

Épissure à compression non isolée HYLINK™ ; joint bout à bout ; convient aux câbles #12 - #10 AWG ; longueur : 0,75" : #12 - #10 AWG ; Longueur : .75".



Général

Numéro de catalogue	YSV10BBOX
Type de connecteur	Épissure bout à bout roulée
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	Épissure
CUP	781810525524

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	19 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.75 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000 V
-------------------	---------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	12-10 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Str-Size• CU C Solid-Size• CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094189](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_KFFYSV_LineArt](#)
[Spécifications - YSV10BBOX](#)
[Spécifications - YSV10BBOX](#)