



YSV26FXB, épissure à compression, 2/0 Str (325/24) 2/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YSV26FXB](#)

Hylink-Splice-Belled Long Barrel, 2/0 Str. (325/24) 2/0 AWG,
3.44 in L, UL Listed 90 Deg C, 600 Volts to 35 kV.



Général

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Numéro de catalogue | YSV26FXB |
| Code couleur | Noir |
| Type de connecteur | Épaisseur |
| L'indice | 13 |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Caractéristique - Style baril | Baptisé |
| Caractéristique - Type de baril | Longues |
| Matériau | Cuivre |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain |
| Sous marque | HYLINK |
| Nom du commerce | HYLINK™ |
| Type | Épaisseur |
| CUP | 781810041482 |

Dimensions

| | |
|--|------------|
| Dimension - B Fraction de la longueur | 1-5/8 in |
| Dimension - B Longueur pouce | 1.63 in |
| Dimension - D pouce | 0.74 in |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 87 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 3.44 in |
| Dimension - Diamètre extérieur en pouces | 0.63 in |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces | 1-11/16 et |

Chef d'orchestre

| | |
|--------------------------------------|---|
| Conducteur - cuivre Taille DLO | 2/0 (375/#24) DLO |
| Conducteur - Cuivre Flex G | 2/0 AWG |
| Taille | |
| Conducteur - Cuivre Flex H | 2/0 AWG |
| Taille | |
| Conducteur - Cuivre Flex I | 2/0 AWG |
| Taille | |
| Conducteur - Cuivre Flex K | 2/0 AWG |
| Taille | |
| Conducteur - Cuivre Flex M | 2/0 AWG |
| Taille | |
| Conducteur - Cuivre solide | 2/0 AWG |
| Taille | |
| Conducteur - Cordon de cuivre | 2/0 |
| Taille compacte | |
| Conducteur - brin de cuivre | 2/0 |
| Gamme de tailles compactes | |
| Conducteur - Cuivre Str Navy Size | 125 (61) |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 2/0 AWG |
| Type de conducteur | <ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par la CSA | Oui |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertoire UL | Oui |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SE208037-01_F](#)
[Spécifications - BURNDY_YSV26FXB_Specsheet](#)
[Spécifications - YSV26FXB](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YSV26FXB-SPEC-FR | REV 7/2024