

YTS52R, manchon en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YTS52R](#)

Manchon en aluminium, 1113-1431 Kcmil ACSR, 728 Index, inclus dans l'épaisseur à tension totale.



Général

Numéro de catalogue	YTS52R
Type de connecteur	Épissure
L'indice	728
Matériau	Aluminium
Nom du commerce	HYSPLICE™
CUP	781810034019
UPC 12 Digit	7818100340199

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	1075,2 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	42,33 pouces

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	1113 (54/19) Pinson Kcmil ; 1192.5 (45/7) Bruant Kcmil ; 1192.5 (54/7) Grackle Kcmil ; 1272 (45/7) Butor Kcmil ; 1272 (54/19) Faisan Kcmil ; 1351.5 (45/7) Cincle plongeur Kcmil ; 1351.5 (54/19) Martin Kcmil ; 1431 (45/7) Bobolink Kcmil
------------------------------------	--

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - sd067511-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YTS-A_LineArt](#)
- [Spécifications - YTS52R](#)