

## Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé Delta 250V AC, 3 pôles 3 fils sans mise à la terre, L11-30P, borne à vis, noir et blanc

Par Bryant

No de catalogue [71130NP](#)



Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A 3-phases  
Delta 250V AC, 3-pôles 3-fils sans mise à la terre, L11-30P, borne  
à vis, noir et blanc.

### Général

Numéro de catalogue	71130NP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	30A Triple Gripper Plug en nylon
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Pince à cordon interne
Type	Plugs
CUP	781786693821

### Dimensions

Dimensions	2.13 in x 2.13 in x 2.86 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.86 in
Longueur	2.13 in
Largeur	2.13 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases 250 VAC
Tension nominale Description	3 phases 250 VAC

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	L11-30P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 71130NP](#)

[Spécifications - 71130NP](#)