



Poignée de cordon de luxe, mâle à 45 degrés, 1,000-1,125", 1 1/4" avec filet

Par Bryant

No de catalogue [DC1004114](#)

Poignée de cordon de luxe, mâle à 45 degrés, 1,000-1,125", 1 1/4" avec filet.



Général

Numéro de catalogue	DC1004114
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	1 1/4 NPT
Type	Filet mâle à 45 degrés
CUP	781786243729

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.000-1.125 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - DC1004114](#)
[Spécifications - DC1004114](#)



Une marque Hubbell