

# NP4-750I Overhead Eyebolt Transformer Connector Aluminum Mechanical

Par Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue [NP4-750I](#)



Connecteurs à œillet pour transformateurs, connecteurs à double classe pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

## Caractéristiques

- Plaqué transparent pour une faible résistance au contact.
- Entièrement testé conformément à la norme ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe "A".
- Pour l'installation sur les transformateurs secondaires d'équipement.
- Le goujon est électro-étamé.
- Fourni avec des vis de fixation à pointe radiale en aluminium.
- Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance.
- Comprend un inhibiteur d'oxyde CO-OX dans tous les trous de conducteur.
- Chaque unité est emballée et étiquetée individuellement pour faciliter l'identification et la propreté.
- Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 pouces.

## Général

Numéro de catalogue	NP4-750I
Matériau	Alliage d'aluminium, 6061-T6
Type	Adaptateurs
CUP	192663074211

## Dimensions

Diamètre - Goujon	0.75 in
Dimensions	6.75 in x 1.37 in x 1.88 in
Hauteur	1.88 en
Longueur	6.75 in
Diamètre intérieur du goujon	0.75 in
Largeur	1.37 in

## Caractéristiques électriques

Tension Rating	600 V
----------------	-------

## Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	750 Kcmil - #2 AWG
Nombre de conducteurs	4

## Documentation

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - C58701705I-S \(CHARTED\)](#)

[Spécifications - NP4-750I](#)

[Spécifications - NP4-750I\\_Specsheet](#)