

KILLARK®

B7010SK

Par Killark
No de catalogue [B7010SK](#)

Taille 0, Square D, démarreur de moteur magnétique 3-pôles
3-fils 480V Bobine.



Image représentative

Caractéristiques

- Type 4, 4X - protection contre l'eau dirigée par un tuyau et contre la corrosion
- Bac de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation des démarreurs sur le terrain
- Disposition pour la mise à la terre fournie en standard
- Plus d'espace pour le câblage conforme aux dernières exigences de pliage des fils du NEC
- Boulons de couvercle en acier inoxydable 316 à dégagement rapide et captivés
- Joint d'étanchéité de la bride situé à l'intérieur du boulon de couvercle pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans l'enceinte par les trous de boulon
- Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité
- La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position de marche ou d'arrêt. Le couvercle à charnière est fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité. La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position "ON" ou "OFF". Des dispositions sont prévues pour la vidange et le reniflard, ainsi que des ouvertures pour les conduits d'alimentation et de commande. Un bouton de réinitialisation est fourni en standard. Deux ouvertures pour l'opérateur de commande sont fournies en standard
- des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur site.

Générale

Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Puissance max. (hp)	5

Documentation

[Certifications - B7 Series Enclosure UL Certifications](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - KIL_B7011 Series Mounting Pan IOM_K1056](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
KILL_CA-B7010SK-SPEC-FR | REV 12/2023