

B7011SK - Taille 1, Square D, 3 pôles, 3 fils, démarreur de moteur magnétique, bobine 480V

Par Killark

No de catalogue [B7011SK](#)

Taille 1, Square D, démarreur de moteur magnétique à 3 pôles et 3 fils, bobine 480V.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	B7011SK
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Puissance - Maximum	10
Série	B7
Taille	1
CUP	783936095608

Caractéristiques électriques

Tension de la bobine	480V
Tension Rating	600 V

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3, 4, 4X
Numéro de dossier UL	E83696

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Certifications - B7 Series Enclosure UL Certifications](#)

[Manuels d'installation - KIL_B7011 Series Mounting Pan IOM_K1056](#)

[Spécifications - B7011SK](#)

[Spécifications - B7 Magnetic & Combination Motor Starters Specification Sheet](#)