

B7012HK - Taille 2, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique à 3 pôles et 3 fils, bobine 480V

Par Killark

No de catalogue [B7012HK](#)

Taille 2, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique à 3 pôles et 3 fils, bobine 480V.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	B7012HK
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Puissance - Maximum	25
Série	B7
Taille	2
CUP	783936095646

Caractéristiques électriques

Tension de la bobine	480V
Tension Rating	600 V

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3, 4, 4X
Numéro de dossier UL	E83696

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - B7 Series Enclosure UL Certifications](#)
- [Manuels d'installation - KIL_B7012 Series Mounting Pan IOM_K1058](#)
- [Spécifications - B7012HK](#)
- [Spécifications - B7 Magnetic & Combination Motor Starters Specification Sheet](#)