

## B7012HM - Taille 2, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique à 3 pôles et 3 fils, bobine 600V

Par Killark

No de catalogue [B7012HM](#)

Taille 2, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique à 3 pôles et 3 fils, bobine 600V.



\*Image représentative

### Général

Numéro de catalogue	B7012HM
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Puissance - Maximum	25
Série	B7
Taille	2
CUP	783936095653

### Caractéristiques électriques

Tension de la bobine	600V
Tension Rating	600 V

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, Divisions 1 &amp; 2, Groupes B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3, 4, 4X
Numéro de dossier UL	E83696

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogues - Killark Catalog](#)

[Certifications - B7 Series Enclosure UL Certifications](#)

[Manuels d'installation - KIL\\_B7012 Series Mounting Pan IOM\\_K1058](#)

[Spécifications - B7012HM](#)

[Spécifications - B7 Magnetic & Combination Motor Starters Specification Sheet](#)