

DBF32303 - Série DBF - Luminaire fluorescent 32 watts en acier (trois lampes non comprises) - 120-277V à 50/60Hz - Hublot 3/4 pouce

Par Killark

No de catalogue [DBF32303](#)

Série DBF - Luminaire fluorescent en acier de 32 watts (trois lampes non comprises) - 120-277V à 50/60Hz - Hublot de 3/4 de pouce.



Caractéristiques

- Le boîtier en tôle d'acier de 20 ga. avec soudure continue empêche les corps étrangers de pénétrer dans l'enceinte.
- Le cadre de la lentille est équipé d'un joint en caoutchouc de silicone et d'une lentille en verre trempé.
- Finition en polyester appliquée par voie électrostatique.

Général

Numéro de catalogue	DBF32303
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	T8
Source lumineuse	Fluorescence linéaire
Matériau	Acier
Type de montage	Pendant
Cycles de fonctionnement	10 000 heures
Type d'optique	Lentille en verre
Série	DBF
Type	Luminaire fluorescent en acier
CUP	783936101293

Dimensions

Dimensions	58 po x 17 po x 15,5 po
Poids brut avec emballage	52
Hauteur	15,5 pouces
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	58 en
Largeur	17 en

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	32 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Spécifications - DBF Series Specification Sheet](#)