



DVX-210 - 150W Montage au plafond Moyeu 3/4

Par Killark

No de catalogue [DVX-210](#)

150W Montage au plafond Moyeu 3/4".



Caractéristiques

- Moulage en alliage d'aluminium résistant à la corrosion et finition époxy/polyester appliquée par voie électrostatique.
- Les unités montées au plafond sont fournies avec 4 moyeux.

Général

Numéro de catalogue	DVX-210
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base moyenne
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	DV
CUP	783936103457

Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	150 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Spécifications - DVX-210](#)
- [Spécifications - DV & XHL Series Specification Sheet](#)
- [Spécifications - DVX-210](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-DVX210-SPEC-FR | REV 7/2024