

## ECF-18

Par Killark  
No de catalogue [ECF-18](#)

Coupleur flexible 1/2" avec longueur de coude de 8", bronze.



Image représentative

### Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- extrémités femelles avec embouts amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
- les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF à l'embout
- longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine.

### Générale

|             |                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou un coude difficile à réaliser dans un système de conduits. |
| Couleur     | Bronze                                                                                                                                                                     |
| Matériau    | Bronze                                                                                                                                                                     |
| Type        | Accouplement flexible                                                                                                                                                      |

### Dimensions

Dimensions 13,25 po x 2,5 po x 2,5 po

### Documentation

[Certifications - ECF Series Flexible Couplings UL Certification](#)  
[Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Installation Manuals - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)