

## ECF-310 - Raccord flexible 1" avec longueur de courbure 10", bronze

Par Killark

No de catalogue [ECF-310](#)

Coupleur flexible de 1" avec une longueur de courbure de 10", bronze.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
- Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant une union de la série GUF à l'embout.
- Longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine

### Général

Numéro de catalogue	ECF-310
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bronze</li><li>• Bronze</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Bronze
Série	ECF
Type	
CUP	783936105291

### Dimensions

Dimensions	16 po x 10 po x 2 po
Poids brut avec emballage	3.5
Hauteur	2 en
Taille du moyeu	1"
Longueur	16 en
Largeur	10 en

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Numéro de dossier UL	E10514

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogues - Killark Catalog](#)  
[Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)  
[Certifications - ECF Series Flexible Couplings UL Certification](#)  
[Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series UKCA Certification](#)  
[Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)  
[Spécifications - ECF-310](#)  
[Spécifications - ECF-310](#)  
[Spécifications - ECF-EKJ Series Flexible Couplings Specification Sheet](#)