

ECF-315 - Raccord flexible 1" avec une longueur de courbure de 15", bronze

Par Killark

No de catalogue [ECF-315](#)

Coupleur flexible de 1" avec une longueur de courbure de 15", bronze.



*Image représentative

Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
- Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant une union de la série GUF à l'embout.
- Longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine

Général

Numéro de catalogue	ECF-315
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Bronze• Bronze
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Bronze
Série	ECF
Type	
CUP	783936105314

Dimensions

Dimensions	21 po x 15 po x 2 po
Poids brut avec emballage	4.5
Hauteur	2 en
Taille du moyeu	1"
Longueur	21 en
Largeur	15 en

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)
- [Certifications - ECF Series Flexible Couplings UL Certification](#)
- [Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series UKCA Certification](#)
- [Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)
- [Spécifications - ECF-315](#)
- [Spécifications - ECF-EKJ Series Flexible Couplings Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ECF-315](#)