

EKJ-612 - Coupleur flexible 2" x 12", bronze

Par Killark

No de catalogue [EKJ-612](#)

Coupleur flexible 2" x 12", bronze.



*Image représentative

Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
- Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant une union de la série GUF à l'embout.
- Longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine

Général

Numéro de catalogue	EKJ-612
Indicateur RoHS de l'UE	Contactez le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Bronze
Série	EKJ
Type	
CUP	783936108018

Dimensions

Taille du moyeu	2"
-----------------	----

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)
[Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series UKCA Certification](#)
[Certifications - EKJ Series Sizes 4-6 Flexible Couplings UL Certification](#)
[Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)
[Spécifications - EKJ-612](#)
[Spécifications - EKJ-612](#)
[Spécifications - ECF-EKJ Series Flexible Couplings Specification Sheet](#)