

KILLARK®

ENY40-1M

Par Killark
No de catalogue [ENY40-1M](#)

1/2" ENY 40ñill Ver/Hor Seal Fitting Iron.



Image représentative

Caractéristiques

- Capacité de remplissage de 40 %
- Grandes ouvertures avec fermetures filetées pour faciliter l'accès aux moyeux de conduits pour la réalisation de barrages
- Bague isolée dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation des conducteurs contre les dommages
- Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la mise à la terre
- Rayon de braquage minimal
- Capacité de remplissage de 40 %.

Générale

Application	Pour sceller les conduits rigides ou les goulottes IMC remplis jusqu'à 40 % de fil.
Matériau	Le fer
Type	40ñill Raccord d'étanchéité

Documentation

[Certifications - ENY Series Sealing Fittings UL Certifications](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - Seal Fitting Max Wire Fill IOM K1120](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
KILL_CA-ENY40-1M-SPEC-FR | REV 12/2023