

KILLARK®

EQF3230B2G

Par Killark
No de catalogue [EQF3230B2G](#)

32W Fluorescent 120-277V ¾" Montage mural avec protection.



Caractéristiques

- Quatre sources lumineuses : incandescente, fluorescente compacte, sodium haute pression et halogénure métallique
- Choix de montage : suspension, plafond, chandelier de 25° ou montage mural de 90°, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation rapide et facile du luminaire
- Scellé en usine : aucun scellement externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer
- Taille compacte - Les lampes incandescentes et HID à culot moyen, ainsi que les lampes fluorescentes PL, permettent de concevoir des luminaires plus petits
- Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement. La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de qualité 316.

Générale

Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Source d'éclairage	Fluorescents compacts
Type de montage	Support mural

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Photometry - KIL_EQF32x-S](#)
[Photometry - KIL_EQF32x](#)
[Photometry - KIL_EQF32x-A](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
KILL_CA-EQF3230B2G-SPEC-FR | REV 12/2023