

## ESXA120AB2 - Stroboscope ambré 120V AC, montage mural 3/4

Par Killark

No de catalogue [ESXA120AB2](#)

Stroboscope ambré 120V AC, montage mural 3/4".



### Général

Número de catalogue	ESXA120AB2
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Clignotant
Source lumineuse	Xenon
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Support mural
Type d'optique	Globe en verre - Ambre
Série	ESX
CUP	783936106199

### Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
-----------------	------

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120 VAC

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
------------------------	---

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - ESX Series UL Certification](#)  
[Manuels d'installation - KIL\\_ESX Series Signal Luminaire IOM\\_K1121](#)  
[Spécifications - ESXA120AB2](#)  
[Spécifications - ESX Series Strobe Signal Light Specification Sheet](#)