

EZS050A2-T - HID 50W Quadri-Volt Sodium Haute Pression avec tourillon

Par Killark

No de catalogue [EZS050A2-T](#)

Sodium haute pression HID 50W Quadri-Volt avec tourillon.



Caractéristiques

- Montage sur tourillon - L'étrier de tourillon en acier inoxydable de qualité 316 se fixe au boîtier du ballast de l'appareil par l'intermédiaire de blocs de montage.
- Scellé en usine - aucun joint externe n'est nécessaire
- Résistant à la corrosion - L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée de manière électrostatique. Quincaillerie exposée en acier inoxydable de qualité 316
- Accessoires - Protections, réflecteurs et matériel de montage disponibles. Doivent être commandés séparément.

Général

Numéro de catalogue	EZS050A2-T
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	Sodium haute pression
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Tourillon
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EZ
CUP	783936097664

Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	50 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, Zones 1 & 2, Groupes IIB, IIA
------------------------	--

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - EZ Series Luminaires CSA Certification](#)
- [Photométrie - KIL_EZS05x-A](#)
- [Photométrie - KIL_EZS05x-S](#)
- [Photométrie - KIL_EZS05x](#)
- [Photométrie - KIL_EZS05x-D](#)
- [Spécifications - EZ Series Floodlight Specification Sheet](#)